

Hoja Técnica

REVELADOR CHEMPACT HQ REVELADOR PARA PELICULAS

Descripción

Revelador en polvo especialmente indicado para películas Fuji HQ. Los reveladores Chempact deben utilizarse con la mezcladora automática Chempact.

Forma de Uso

Para obtener 40 litros de solución lista para uso como solución de máquina o relleno:
Vaciar 2 paquetes en la mezcladora Chempact y esta los preparara automáticamente. Esta solución sirve como baño madre y también como relleno.

- Dilución : Cada paquete rinde 20 lts de solución.
Tiempo de revelado : 25-35 seg.
Temperatura de revelado : Máx. 34°C
Relleno : 300cc x m2
Cond. de almacenamiento : Temperatura máxima 23°C, protegido de la luz y la humedad.

Presentación

Código 490995 (paquete con tres bolsas para hacer 60 litros)

Consultar la ficha de seguridad para obtener información sobre el manejo, almacenamiento y protección personal. Esta información está basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos en laboratorio, utilizando métodos y procesos de análisis específicos. Teniendo en cuenta la variedad de sustratos y condiciones de impresión, esta ficha tiene únicamente una función informativa. No sirve como garantía por nuestra parte y deben ser realizados ensayos previos bajo las condiciones industriales antes de utilizar los productos. Realizamos mejora continua dentro de los productos indicados y nos reservamos el derecho a modificar su composición y el contenido de las fichas técnicas si procede. Declinamos cualquier responsabilidad para aplicaciones diferentes de este producto a las indicadas en esta ficha técnica.