

Hoja Técnica

Descripción

Revelador en polvo de uso universal para películas de acceso rápido. Los reveladores Chempact deben utilizarse con la mezcladora automática Chempact.

Forma de Uso

Para obtener 40 litros de solución lista para uso como solución de máquina o relleno:
Vaciar 2 paquetes en la mezcladora Chempact y esta los preparará automáticamente. Esta solución sirve como baño madre y también como relleno.

Dilución : Cada paquete rinde 20 litros de solución.
Tiempo de revelado : 25-35 seg.
Temperatura de trabajo : Máx. 34°C.
Relleno : 300 cc x m2
Cond. de almacenamiento : Temperatura máxima 23°C, protegido de la luz y la humedad.

Presentación

Código 490992 (paquete con tres bolsas para hacer 60 litros)

Consultar la ficha de seguridad para obtener información sobre el manejo, almacenamiento y protección personal. Esta información está basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos en laboratorio, utilizando métodos y procesos de análisis específicos. Teniendo en cuenta la variedad de sustratos y condiciones de impresión, esta ficha tiene únicamente una función informativa. No sirve como garantía por nuestra parte y deben ser realizados ensayos previos bajo las condiciones industriales antes de utilizar los productos. Realizamos mejora continua dentro de los productos indicados y nos reservamos el derecho a modificar su composición y el contenido de las fichas técnicas si procede. Declinamos cualquier responsabilidad para aplicaciones diferentes de este producto a las indicadas en esta ficha técnica.